

Garant GRIDLINE

**Structură portantă cu picioare de sprijin și roți pentru bancuri de lucru ready-to-go înălțime 950 mm, Lățime dimensiune utilă / tip: 1200/2mm****Date comandă**

Numărul de comandă	927265 1200/2
GTIN	4062406304591
Clasa articolului	9GG

**Descriere****Execuție:**

Structură portantă pentru asamblarea unui banc de lucru ready-to-go, inclusiv picioare de sprijin cu 2 role de ghidare și 2 role fixe, Ø 125 mm, cu suprafață de rulare din poliuretan, gri fără amprentă. Capacitatea portantă a structurii mobile este de până la 600 kg (banc de lucru inclusiv conținut).

**Adaptat pentru:**

Adecvat pentru o înălțime de 700 mm a carcasei. Structură compusă din 2 carcase 24G.

**Culoare:**

Gri deschis RAL 7035 **acoperit cu vopsea pulbere.**

**Notă:**

Bancurile mobile de lucru necesită obligatoriu sertare cu o deblocare individuală cu o singură mână. Nu este recomandat pentru bancuri de lucru cu carcasă deschisă retractabilă.

**Descriere tehnică**

Serie	Ready-to-go
Înălțime	900 mm
Adâncime	700 mm

Lățime	1300 mm
Recomandat pentru adâncimea blaturilor de	750 mm
Ø roții	125 mm
Model de construcție	Construcție din țevă de oțel
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Unitate mobilă