

**Lampă de lucru cu acumulator, Tip: iF3R****Date comandă**

Numărul de comandă	081271 iF3R
GTIN	4058205020237
Clasa articolului	04B

Descriere**Execuție:**

De mici dimensiuni, atent gândit și foarte puternic: iF3R este un reflector de șantier cu o putere mare de iluminare. Raza de lumină de doar 14 cm luminează locul dorit cu o putere de până la 1000 lumeni, fiind reglabilă în cinci trepte de luminozitate. La cea mai scăzută treaptă, iF3R rezistă 15 ore întregi. Se încarcă folosind sistemul Magnetic Charge System și este din acest motiv impermeabil la apă, chiar și fără acoperirea racordurilor (IP54). Piciorul, magnetul și cârligul asigură o poziționare flexibilă. Datorită tehnologiei Cooling Technology, LED-ul COB este protejat împotriva supraîncălzirii.

- **Reflector mic de șantier cu putere de iluminare extraordinară.**
- **Montare și orientare flexibile datorită piciorului mobil, magnetului și cârligului.**
- **Încărcare simplă prin sistemul Magnetic Charge System.**
- **Cooling Technology pentru funcționare de durată fără supraîncălzire.**
- **Cinci trepte de reglare a intensității luminoase.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Clasă de protecție IP: IP 54

Zonă ATEX: nu există

Flux luminos: 100 - 1000 lm
Durata de iluminare: 1,5 - 15 h
Valoare CRI: 80
Număr de acumulatori incluse: 1
Tip acumulator: Litiu-Ion

Descriere tehnică

Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Număr de acumulatori incluse	1
Temperatură de culoare	5400 - 6600 K
Tip acumulator	Litiu-Ion
Zonă ATEX	nu există
Greutate	392 g
Clasă de protecție IP	IP 54
Corpuri de iluminat	Modul LED
Durata de iluminare	1,5 - 15 h
Capacitate acumulator	4 Ah
Lungimea totală	140 mm
Flux luminos	100 - 1000 lm
Lățimea totală	36 mm
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Înălțimea totală	71 mm
Valoare CRI	80
Denumirea producătorului	iF3R
Tip produs	Lampă de lucru