

**Reflector cu acumulator cu difuzor cu bluetooth, Tip: IF4R-MUSIC****Date comandă**

Numărul de comandă

081273 IF4R-MUSIC

GTIN

Clasa articolului

04B

Descriere**Execuție:**

Acum, muzica vă însoțește la lucru! Apreciatul reflector de șantier iF4R primește o îmbunătățire cu totul specială: În iF4R

music este încorporat un difuzor de înaltă calitate, care poate fi conectat prin bluetooth cu un smartphone,

transformându-se astfel în radio pentru șantier. iF4R music înseamnă un iluminat de 2500 lm, în cinci

trepte de intensitate. Reflectorul de șantier cu muzică este încărcat prin Magnetic Charge System.

- **Magnet integrat pentru fixare ușoară pe suprafețele de metal (de ex. pe suporturile de oțel).**
- **Cinci trepte de luminozitate cu putere de iluminare până la 2500 lumen, cu comandă prin Multi Function Switch.**
- **Difuzor integrat ce poate fi controlat prin Bluetooth.**
- **Încărcare simplă prin sistemul Magnetic Charge System.**
- **Ușor de transportat datorită mânerului mare și robust.**

Funcționare:

IP54: Protecție la stropirea cu apă din toate direcțiile și protecție la acumulările de praf din interior (protejat la praf) precum și protecție completă la atingere.

Descriere tehnică

Lățimea totală

47 mm

Înălțimea totală	110 mm
Greutate	1139 g
Tip acumulator	Litiu-Ion
Temperatură de culoare	5400 - 6600 K
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Corpuri de iluminat	Modul LED
Lungimea totală	235 mm
Zonă ATEX	nu există
Durata de iluminare	1,5 - 15 h
Flux luminos	200 - 2500 lm
Număr de acumulatori incluse	1
Clasă de protecție IP	IP 54
Valoare CRI	80
Capacitate acumulator	8 Ah
Tensiunea acumulatorului	3,7 V
Denumirea producătorului	iF4R music
Interfață	Interfață Bluetooth
Tip produs	Reflector