



## Șurubelniță pneumatică, Tip: S2308



### Date comandă

Numărul de comandă	079163 S2308
GTIN	7322590010027
Clasa articolului	03R

### Descriere

#### Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

- **Cu cuplaj cu fricțiune.**
- **Moment reglabil.**
- **Inversabil pentru funcționarea spre dreapta / stânga.**

Se recomandă în special pentru înșurubări în serie cu sistem de schimbare rapidă pentru tije E 6,3 (consultați Cod 674205 și următ.).

#### Piese de schimb:

**Seturi de întreținere (truse de service):** la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

### Descriere tehnică

Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s <sup>2</sup>
Intervalul momentului de torsiune	2,5 – 11 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M6
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm

Zgomot de lucru	82 dB(A)
Greutate	1,1 kg
Debit maxim de aer necesar	504 l/min
Forma	Pistol
Denumirea producătorului	S2308
Turație maximă	950 min <sup>-1</sup>
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Suport pentru biți	F 6,3
Tip produs	Șurubelniță