

DYMO**Mașină de etichetat, Tip: LM280****Date comandă**

Numărul de comandă	085500 LM280
GTIN	3501170968925
Clasa articolului	08U

Descriere**Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. Standard LabelManager™ 280 pentru birou și pentru acasă, cu opțiune suplimentară de procesare la PC / Mac prin interfață USB.

Aplicație:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă neagră pe alb și instrucțiuni de utilizare.

Notă:

- **Se pot seta diferite versiuni de limbi.**
- **Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.**

Descriere tehnică

Culoarea scrisului	negru
Număr de fonturi	6

Layout tastatură	QWERTZ
Lungime	206 mm
Model tăietor de bandă	manual
Număr de caractere vizibile pe ecran	2×14
Număr de rânduri de text	2
Tip	LM280
Lățimi posibile ale benzii de scris	6; 9; 12 mm
Număr de caractere / simboluri disponibile	220
Bandă pentru imprimantă recomandată	D1
Număr mărimi de scriere	3
Adaptor pentru rețea	inclusiv
Lățime	108 mm
Înălțimea maximă a scrisului	8,1 mm
Număr lățimi de scriere	2
Particularitate	USB
Greutate cu acumulator	395 g
Număr de acumulatoare incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Înălțime	41 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	Dymo 280
Tip produs	Mașină de etichetat

Accesorii

Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip W	085550 W
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip T	085520 T
Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip T	085550 T
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip R	085520 R

Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip W	085520 W
Banda pentru imprimantă 19 mm×3,5 m nylon Tip W	085516 W
Banda pentru imprimantă 9 mm×7 m poliester Tip Y	085540 Y
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip W	085560 W
Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip Y	085550 Y
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip R	085560 R
Banda pentru imprimantă 9 mm×7 m poliester Tip W	085540 W
Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip R	085550 R
Banda pentru imprimantă 6 mm×7 m poliester Tip W	085530 W
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip Y	085560 Y
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip Y	085520 Y