

Garant**Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D mini, Tip: 10L****Date comandă**

Numărul de comandă	319454 10L
GTIN	4062406308841
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu **7×D** sau Ø coadă **D₂ = 25 mm disponibil la cerere.**

Descriere tehnică

Direcție de tăiere	pe stânga
C	1 mm
Ø cozii D ₂	32 mm
Lungimea totală L ₂	89 mm
Deplasare Z față de axă	8 mm
Rază R	1,2 mm

Lungime activă L_1	30 mm
Ø de prindere D_1	10 mm
Lungimea cozii L_s	53 mm
Ø D_3	40 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit