

**Garant****Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D maxi, Tip: 20R****Date comandă**

Numărul de comandă	319458 20R
GTIN	4062406309190
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

**Avantaj:**

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

**Adaptat pentru:**

Toate barele de strunjit uzuale.

**Notă:**

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu **7×D** sau Ø coadă **D<sub>2</sub> = 25 mm disponibil la cerere.**

**Descriere tehnică**

C	1,5 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	60 mm
Lungime activă L <sub>1</sub>	60 mm
Deplasare Z față de axă	20 mm
Rază R	1,2 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Ø de prindere D <sub>1</sub>	20 mm

Lungimea totală L <sub>2</sub>	126 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm
Ø cozii D <sub>2</sub>	32 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit