

Garant**Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D mini, Tip: 20R****Date comandă**

Numărul de comandă	319454 20R
GTIN	4062406308896
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu **7×D** sau Ø coadă **D₂ = 25 mm disponibil la cerere.**

Descriere tehnică

Ø cozii D ₂	32 mm
C	1 mm
Ø D ₃	40 mm
Lungimea totală L ₂	126 mm
Rază R	1,2 mm
Ø de prindere D ₁	20 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta

Lungimea cozii L_s	60 mm
Lungime activă L_1	60 mm
Deplasare Z față de axă	15 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit