

**Garant****Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D mini, Tip: 12R****Date comandă**

Numărul de comandă	319454 12R
GTIN	4062406308858
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

**Avantaj:**

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

**Adaptat pentru:**

Toate barele de strunjit uzuale.

**Notă:**

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă  $D_2 = 25$  mm disponibil la cerere.

**Descriere tehnică**

Ø de prindere $D_1$	12 mm
Lungime activă $L_1$	36 mm
Ø $D_3$	40 mm
Lungimea cozii $L_s$	53 mm
Lungimea totală $L_2$	95 mm
Rază R	1,2 mm

C	1 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Deplasare Z față de axă	10,5 mm
Ø cozii D <sub>2</sub>	32 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	3×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit