

**Garant****Agent stabilizator pentru bare de strunjit 3×D mini, Tip: 20L****Date comandă**

Numărul de comandă	319454 20L
GTIN	4062406308902
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

**Avantaj:**

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

**Adaptat pentru:**

Toate barele de strunjit uzuale.

**Notă:**

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 6×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu **7×D** sau Ø coadă **D<sub>2</sub> = 25 mm disponibil la cerere.**

**Descriere tehnică**

Direcție de tăiere	pe stânga
Deplasare Z față de axă	15 mm
C	1 mm
Lungimea cozii L <sub>s</sub>	60 mm
Lungimea totală L <sub>2</sub>	126 mm
Ø cozii D <sub>2</sub>	32 mm
Ø D <sub>3</sub>	40 mm

## Fișă de date

Ø de prindere $D_1$	20 mm
Rază R	1,2 mm
Lungime activă $L_1$	60 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	$3 \times D$
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit