

Garant**Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D mini, Tip: 16L****Date comandă**

Numărul de comandă	319461 16L
GTIN	4062406309268
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă $D_2 = 25$ mm disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Lungime activă L_1	80 mm
Rază R	1,2 mm
Ø de prindere D_1	16 mm
Direcție de tăiere	pe stânga
C	1 mm
Deplasare Z față de axă	12,5 mm
Lungimea cozii L_s	53 mm

Ø D ₃	40 mm
Ø cozii D ₂	32 mm
Lungimea totală L ₂	139 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit