

Garant**Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D midi, Tip: 10R****Date comandă**

Numărul de comandă	319463 10R
GTIN	4062406309299
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă $D_2 = 25$ mm disponibil la cerere.

Descriere tehnică

Lungimea totală L_2	109 mm
Lungime activă L_1	50 mm
Ø de prindere D_1	10 mm
Ø D_3	40 mm
Direcție de tăiere	pe dreapta
Ø cozii D_2	32 mm
C	1 mm

Rază R	1,2 mm
Deplasare Z față de axă	11 mm
Lungimea cozii L _s	53 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit