

**Garant****Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D midi, Tip: 12L****Date comandă**

Numărul de comandă	319463 12L
GTIN	4062406309329
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

**Avantaj:**

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

**Adaptat pentru:**

Toate barele de strunjit uzuale.

**Notă:**

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă  $D_2 = 25$  mm **disponibil la cerere.**

**Descriere tehnică**

Ø $D_3$	40 mm
Direcție de tăiere	pe stânga
Lungimea cozii $L_s$	53 mm
Lungime activă $L_1$	60 mm
Ø cozii $D_2$	32 mm
Deplasare Z față de axă	14 mm
Ø de prindere $D_1$	12 mm

Rază R	1,2 mm
Lungimea totală L <sub>2</sub>	119 mm
C	1,5 mm
Adâncime de strunjire interioară până la	5×D
Oscilație	Amortizat
Tip produs	Agent stabilizator pentru bare de strunjit