

Garant**Agent stabilizator pentru bare de strunjit 5×D maxi, Tip: 12R****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319465 12R |
| GTIN | 4062406309374 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere**Execuție:**

Corp de bază din tablă de oțel de calitate superioară, cu suprafață și suprafețe funcționale călite.

Avantaj:

Reducerea oscilațiilor și a vibrațiilor la utilizarea oricăror tipuri de bare de strunjit.

Adaptat pentru:

Toate barele de strunjit uzuale.

Notă:

Pentru determinarea variantei corecte de stabilizator pentru barele de strunjit, efectuați o verificare a coliziunii cu ajutorul datelor Hoffmann e-Tool din eShop sau prin ToolScout! Se recomandă o lungime activă maximă de 3×D a tipurilor de bare de strunjit folosite.

Lungime activă maximă stabilizator incl. bară de alezat 8×D.

Stabilizator pentru bare de strunjit cu 7×D sau Ø coadă $D_2 = 25$ mm **disponibil la cerere.**

Descriere tehnică

| | |
|-------------------------|------------|
| Lungimea cozii L_s | 53 mm |
| C | 1,5 mm |
| Ø cozii D_2 | 32 mm |
| Ø de prindere D_1 | 12 mm |
| Deplasare Z față de axă | 18,5 mm |
| Direcție de tăiere | pe dreapta |
| Ø D_3 | 40 mm |

| | |
|--|---|
| Lungime activă L_1 | 60 mm |
| Rază R | 1,2 mm |
| Lungimea totală L_2 | 119 mm |
| Adâncime de strunjire interioară până la | 5×D |
| Oscilație | Amortizat |
| Tip produs | Agent stabilizator pentru bare de strunjit |