



Șurubelniță cu clichet pneumatică, Tip: W2611



Date comandă

Numărul de comandă	079121 W2611
GTIN	7322590034122
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelnițe reversibile cu clichet cu reglarea turației în formă de construcție compactă, cu carcasă din fibră de sticlă pentru o termoizolație bună. Evacuarea aerului uzat la o rotație de 360°. Lungime constructivă de numai 192 mm, ideală pentru spațiile înguste.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Turație maximă	280 min ⁻¹
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M8
Denumirea producătorului	W2611
Zgomot de lucru	85 dB(A)
Greutate	0,5 kg

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Intervalul momentului de torsiune	4 - 40 Nm
Lungime	192 mm
Vibrație maximă conform EN	8,8 m/s ²
Debit maxim de aer necesar	540 l/min
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță