

Garant**Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 3/8inch****Date comandă**

Numărul de comandă	630932 3/8
GTIN	4062406309657
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub.

Pătrat interior cu gaură.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Lungime	24,8 mm
Ø pe partea de antrenare	14,5 mm
Deschiderea cheii	3/8 inch
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat

Tip produs

Bit de cheie tubulară