

Garant**Bit dodecagonal 1/4 inch lung Model imperial, Deschiderea cheii: 7/32inch****Date comandă**

Numărul de comandă	631442 7/32
GTIN	4062406309701
Clasa articolului	61A

Descriere**Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Pătrat interior cu gaură.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

Ø pe partea de antrenare	8,9 mm
Deschiderea cheii	7/32 inch
Lungime	50 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

