

Garant**Bit bi-hexagonal, 1/2 inch, Deschiderea cheii: 3/8inch****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 642132 3/8 |
| GTIN | 4062406310271 |
| Clasa articolului | 61A |

Descriere**Execuție:**

Forjată din oțel de înaltă calitate, cu partea interioară înecată, pentru prinderea rapidă a capetelor de șurub. Locaș pătrat cu toleranță redusă pentru fixare sigură în clichetul de antrenare. Locaș pătrat conform **DIN 3120**.

Deschiderile cheii cu toleranță strânsă protejează capetele șuruburilor și piulițele. **Cu pereți subțiri** pentru lucrări și în locuri înguste. Hexagon dublu (12 laturi) cu profil **HT-Drive** pentru protecția șuruburilor și piulițelor.

Material:

Oțel crom-vanadiu, cromat.

Descriere tehnică

| | |
|--------------------------|------------------------------|
| Lungime | 38 mm |
| Deschiderea cheii | 3/8 inch |
| Ø pe partea de antrenare | 15,4 mm |
| Pătrat de antrenare | 1/2 inch |
| Profil de antrenare | Cheie tubulară bi-hexagonală |
| Tip produs | Bit de cheie tubulară |

