

**Bit bi-hexagonal, 1/4 inch Model imperial, Deschiderea cheii: 5/16inch****Date comandă**

Numărul de comandă	630962 5/16
GTIN	4062406310912
Clasa articolului	62A

**Descriere****Execuție:**

Forjate din oțel de înaltă calitate, teșite în interior pentru cuplare rapidă a capetelor șuruburilor. Deschiderile cheii cu toleranță strânsă cu profil **HT-Drive** protejează capetele șuruburilor și piulițele. Cu pereți subțiri pentru lucrări și în locuri înguste.

**Material:**

Oțel crom-vanadiu, cromat.

**Descriere tehnică**

Lungime	24,8 mm
Deschiderea cheii	5/16 inch
Ø pe partea de antrenare	11,9 mm
Pătrat de antrenare	1/4 inch
Profil de antrenare	Cheie tubulară bi-hexagonală
Material	Oțel crom-vanadiu
Suprafață	cromat
Tip produs	Bit de cheie tubulară

