



## Clește compact de tăiat bolțuri CoBolt® cu inel de siguranță, Lungimea totală: 200mm



### Date comandă

Numărul de comandă	706080 200
GTIN	4003773080046
Clasa articolului	73F

### Descriere

#### Execuție:

Clești cu inel de siguranță pentru montarea unei protecții împotriva căderii. Inelul de siguranță este sudat cu manșonul de prindere și poate fi solicitat dinamic până la o înălțime de cădere de 3 m.

#### Aplicație:

Pentru utilizarea la construcții de clădiri, construcții civile, întreținerea clădirilor, cățărări industriale, acoperirea caselor, construcția de spații expoziționale etc.

#### Material:

Oțel electric crom-vanadiu, forjat în matriță.

#### Notă:

Alte modele și mărimi sunt disponibile la cerere.

### Descriere tehnică

Pentru sârmă de oțel moale până la Ø de	6 mm
Pentru sârmă de oțel cu duritate medie până la Ø de	5,2 mm
Pentru coardă pian până la Ø de	3,6 mm
Putere de tăiere	64 HR
Lungimea totală	200 mm
Tăiș	călit
Mâner	Manșon din mai multe componente

Material	Oțel crom-vanadiu
Cu arc deschidere	nu
Tip produs	Clește de tăiere