

PRYOR

Set de litere pentru poanson, 27 buc. Scris normal A – Z, &, Înălțimea scrisului: 4mm



Date comandă

Numărul de comandă

085430 4

GTIN

5022044002524

Clasa articolului

08W

Descriere

Execuție:

Din oțel călit pentru marcare deosebit de precisă cu limitare de adâncime; centrare de precizie. Coadă calibrată, călită. Tratarea termică a calotei de impact pentru siguranță sporită la locul de muncă. Ambalate în cutie din plastic.

Poanson de precizie ultraperformant, nichelat chimic, durabilitate maximă.

Scris normal; adică simbolul marcat este vizibil direct pe piesă.

Aplicație:

Pentru marcarea materialelor cu o **rezistență de până la 1200 N/mm²**.

Piese de schimb:

Cifre individuale de marcare la Cod 085411 Ref. înălțime scris / cifră, de exemplu Cod 085411 Ref. 3/1. Litere individuale de marcare la Cod 085431 Ref. înălțime scris / caracter, de exemplu Cod 085431 Ref. 3/A.

Notă:

La cerere se pot livra alte poansoane manuale și de mașină de orice fel, ca de exemplu poansoane cu sigla firmei, conform indicației.

Descriere tehnică

Lungimea totală

70 mm

Grosimea cozii	9,5
Înălțimea scrisului	4 mm
Tip produs	Poanson manual de perforare

Accesorii

Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/W mm	085431 4/W
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/E mm	085431 4/E
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/L mm	085431 4/L
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/U mm	085431 4/U
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/D mm	085431 4/D
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/A mm	085431 4/A
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/M mm	085431 4/M
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/H mm	085431 4/H
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/P mm	085431 4/P
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/Y mm	085431 4/Y
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/V mm	085431 4/V
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/N mm	085431 4/N
Litere pentru poanson – individuale Scris normal A – Z Înălțimea scrisului / caractere 4/G mm	085431 4/G
	085431 4/B

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/B mm

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/Z mm

085431 4/Z

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/& mm

085431 4/&

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/I mm

085431 4/I

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/F mm

085431 4/F

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/X mm

085431 4/X

Suport poanson Tip GRIP

085475 GRIP

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/O mm

085431 4/O

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/K mm

085431 4/K

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/R mm

085431 4/R

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/Q mm

085431 4/Q

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/S mm

085431 4/S

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/T mm

085431 4/T

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/C mm

085431 4/C

Litere pentru poanson – individuale
Scris normal A – Z
Înălțimea scrisului / caractere 4/J mm

085431 4/J