



Șurubelniță cu clichet pneumatică, Tip: W2630



Date comandă

Numărul de comandă	079121 W2630
GTIN	7322590034153
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelnițe reversibile cu clichet cu reglarea turației în formă de construcție compactă, cu carcasă din fibră de sticlă pentru o termoizolație bună. Evacuarea aerului uzat la o rotație de 360°.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	86 dB(A)
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M14
Denumirea producătorului	W2630
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Lungime	307 mm
Dimensiunile portsculei	1/2 inch

Intervalul momentului de torsiune	25 - 80 Nm
Debit maxim de aer necesar	660 l/min
Turație maximă	200 min ⁻¹
Greutate	1,2 kg
Vibrație maximă conform EN	10,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță