



Pistol pneumatic de înșurubat, Tip: S2416L



Date comandă

Numărul de comandă	079165 S2416L
GTIN	7322590017040
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

- **Funcție de oprire cu precizie, fără uzură.**
- **Precizie mare a momentului.**

Recomandate în special pentru înșurubări în serie cu sistem de schimbare rapidă pentru tije E 6,3 (vezi Cod 674200 și următ.).

Fără ulei – nu este necesar un gresor pneumatic suplimentar.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Debit maxim de aer necesar	360 l/min
Denumirea producătorului	S2416L
Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Intervalul momentului de torsiune	0,5 - 1,6 Nm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M3

Greutate	0,9 kg
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Forma	Tijă
Zgomot de lucru	73 dB(A)
Turație maximă	1500 min ⁻¹
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță