

**DYMO****Mașină de etichetat, Tip: LM360D****Date comandă**

Numărul de comandă	085500 LM360D
GTIN	3501170879528
Clasa articolului	08U

**Descriere****Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid.

**Aplicație:**

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

**Livrare:**

Inclusiv bandă negru pe alb și instrucțiuni de utilizare.

**Notă:**

- **Se pot seta diferite versiuni de limbi.**
- **Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.**

**Descriere tehnică**

Bandă pentru imprimantă recomandată	D1
Model tăietor de bandă	manual
Număr de fonturi	7
Înălțimea maximă a scrisului	14,9 mm

Tip	LM360D
Număr mărimi de scriere	7
Lungime	150 mm
Număr de rânduri de text	2
Număr lățimi de scriere	3
Număr de caractere vizibile pe ecran	2×14
Adaptor pentru rețea	inclusiv
Lățime	197 mm
Culoarea scrisului	negru
Layout tastatură	QWERTZ
Număr de caractere / simboluri disponibile	221
Lățimi posibile ale benzii de scris	6; 9; 12; 19 mm
Greutate cu acumulator	621 g
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Înălțime	71 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	Dymo 360D
Tip produs	Mașină de etichetat

## Accesorii

Banda pentru imprimantă 6 mm×7 m poliester Tip W	085530 W
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip Y	085520 Y
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip T	085520 T
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip Y	085560 Y
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip R	085560 R
Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip W	085550 W
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip R	085520 R

Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip T	085550 T
Banda pentru imprimantă 12 mm×7 m poliester Tip W	085520 W
Banda pentru imprimantă 19 mm×3,5 m nylon Tip W	085516 W
Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip R	085550 R
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip W	085560 W
Banda pentru imprimantă 9 mm×7 m poliester Tip W	085540 W
Banda pentru imprimantă 9 mm×7 m poliester Tip Y	085540 Y
Banda pentru imprimantă 19 mm×7 m poliester Tip Y	085550 Y