



Șurubelniță cu clichet pneumatică, Tip: W2621



Date comandă

Numărul de comandă	079121 W2621
GTIN	7322590034146
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelnițe reversibile cu clichet cu reglarea turației în formă de construcție compactă, cu carcasă din fibră de sticlă pentru o termoizolație bună. Evacuarea aerului uzat la o rotație de 360°.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	3/8 inch
Greutate	1,1 kg
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Turație maximă	170 min ⁻¹
Lungime	271 mm
Zgomot de lucru	87 dB(A)

Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M12
Intervalul momentului de torsiune	5 - 68 Nm
Debit maxim de aer necesar	600 l/min
Vibrație maximă conform EN	15 m/s ²
Denumirea producătorului	W2621
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță