

PRYOR

Poansoane individuale interschimbabile pentru Cod 085480, Înălțimea scrisului / caractere: 5/Omm



Date comandă

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 085481 5/O |
| GTIN | 5022044022096 |
| Clasa articolului | 08W |

Descriere

Execuție:

Ref. 1,5/* până la Ref. 5/* = cifră (0 - 9), literă (A -Z) și caracter special (&, /, +, -, punct, virgulă).

Ref. 1,5LEER până la Ref. 5LEER – distanțier.

Notă:

Asteriscul din specificarea Ref. are rol de caracter wildcart pentru caracterul dorit.

La comandă, vă rugăm să completați Ref. (de ex. 3/*) cu caracterul dorit, de ex. 3/1, 3/A sau 3/& etc.

Descriere tehnică

| | |
|------------------------------|----------|
| Atestare | O |
| Înălțimea scrisului | 5 mm |
| Lățime tip de poansoane | 4,8 mm |
| Înălțime tip de poansoane | 8 mm |
| Adâncime tipuri de poansoane | 19,05 mm |

Tip produs

Poanson manual de perforare