



Șurubelniță pneumatică, Tip: S2326



Date comandă

Numărul de comandă	079161 S2326
GTIN	7322590011406
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelnițe cu utilizări multiple cu mandrină cu schimbare rapidă de 1/4 inch cu locaș hexagonal pentru tije E 6,3 (consultați Cod 674200 și următ.), pentru funcționare pe **dreapta/stânga**.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Zgomot de lucru	83 dB(A)
Denumirea producătorului	S2326
Intervalul momentului de torsiune	Până la 4,5 Nm
Turație maximă	2400 min ⁻¹

Debit maxim de aer necesar	336 l/min
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	6,3 mm
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M6
Greutate	0,8 kg
Lungime	178 mm
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Suport pentru biți	F 6,3
Tip produs	Șurubelniță