



Pistol pneumatic de înșurubat, Tip: S2428L



Date comandă

Numărul de comandă	079165 S2428L
GTIN	
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

- **Funcție de oprire cu precizie, fără uzură.**
- **Precizie mare a momentului.**

Recomandate în special pentru înșurubări în serie cu sistem de schimbare rapidă pentru tije E 6,3 (vezi Cod 674200 și următ.).

Fără ulei – nu este necesar un gresor pneumatic suplimentar. Cu Push-Start, înșurubarea începe după contactul cu șurubul.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Dimensiunile portsculei	1/4 inch
Denumirea producătorului	S2428L
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M5
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	10 mm
Turație maximă	700 min ⁻¹

Intervalul momentului de torsiune	3,5 - 7 Nm
Zgomot de lucru	70 dB(A)
Debit maxim de aer necesar	360 l/min
Forma	Tijă
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Greutate	1 kg
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Tip produs	Șurubelniță