

DYMO**Mașină de etichetat, Tip: LM500TS****Date comandă**

Numărul de comandă	085500 LM500TS
GTIN	3501170946459
Clasa articolului	08U

Descriere**Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. **Cu ecran tactil multicolor**, posibilitate de imprimare a graficelor, codurilor de bare și logo-urilor, cu rezoluție 300 dpi. Până la 5 profiluri de utilizator. **Interfață USB.**

Aplicație:

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

Livrare:

Inclusiv bandă neagră pe alb și instrucțiuni de utilizare. Mașină de etichetat LabelManager 500TS, set acumulatori Li-Ion, adaptor de încărcare, cablu USB.

Notă:

- **Se pot seta diferite versiuni de limbi.**
- **Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.**
- **Nu este disponibil în toate țările.**
- **Nu este posibilă livrarea express.**

Descriere tehnică

Lungime	190 mm
Culoarea scrisului	negru
Număr de rânduri de text	1 – 5
Lățimi posibile ale benzii de scris	6; 9; 12; 19; 24 mm
Număr mărimi de scriere	25
Layout tastatură	QWERTZ
Tip	LM500TS
Număr de caractere / simboluri disponibile	325
Înălțimea maximă a scrisului	22 mm
Număr lățimi de scriere	2
Lățime	165 mm
Model tăietor de bandă	automat
Bandă pentru imprimantă recomandată	D1
Adaptor pentru rețea	inclusiv
Număr de fonturi	32
Particularitate	USB / cod de bare
Greutate cu acumulator	800 g
Număr de acumulatori incluse	1
Tip acumulator	Litiu-Ion
Înălțime	95 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	Dymo 500 TS
Tip produs	Mașină de etichetat

Accesorii

Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip Y	085560 Y
Banda pentru imprimantă 24 mm×7 m poliester Tip R	085560 R
Adaptor de rețea pentru Cod 085500	085570

Banda pentru imprimantă 24 mm x 7 m poliester Tip W

085560 W