



Șurubelniță pneumatică, Tip: S2305



Date comandă

Numărul de comandă	079161 S2305
GTIN	7322590011390
Clasa articolului	03R

Descriere

Execuție:

Toate informațiile tehnice se referă la o presiune de acționare de **6,3 bari** și Ø interior al furtunului indicat.

Șurubelnițe cu utilizări multiple cu mandrină cu schimbare rapidă de 1/4 inch cu locaș hexagonal pentru tije E 6,3 (consultați Cod 674200 și următ.), pentru funcționare pe **dreapta/stânga**.

Piese de schimb:

Seturi de întreținere (truse de service): la cerere se pot livra seturi de piese de schimb pentru întreținere și mentenanță preventivă pentru majoritatea uneltelor acționate cu aer comprimat Atlas Copco.

Descriere tehnică

Debit maxim de aer necesar	336 l/min
Zgomot de lucru	83 dB(A)
Denumirea producătorului	S2305
Dimensiune recomandată a furtunului (Ø interior)	6,3 mm
Intervalul momentului de torsiune	Până la 12 Nm

Turație maximă	750 min ⁻¹
Vibrație maximă conform EN	< 2,5 m/s ²
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M8
Greutate	0,9 kg
Lungime	198 mm
Racord de aer comprimat	1/4 inch
Racord filetat	BSP
Suport pentru biți	F 6,3
Tip produs	Șurubelniță