

**Garant****Adaptor de înlocuire rapidă, ER-Mini pentru piuliță interioară ER 25, pentru dimensiuni de bucșă elastice ER: 16****Date comandă**

Numărul de comandă	319773 16
GTIN	4062406328962
Clasa articolului	31V

**Descriere****Execuție:**

- **Model din două componente compus din corp de bază și piuliță de strângere de precizie.**
- **Din oțel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafețele funcționale călite și perfecționate.**

**Avantaj:**

Sistem de înlocuire rapidă extrem de ușor de utilizat, pentru scule acționate. Pregătiți adaptorul de înlocuire rapidă cu scula și înlocuiți-l folosind scula acționată. Piulița de strângere este sprijinită pe rulmenți cu bile.

Utilizare flexibilă multiplă:

- **Înlocuire simplă și rapidă a adaptorului când se folosește scula acționată.**
- **Recomandat pentru toate sculele acționate provenind de la diferiți producători cu racord cu bucșă elastică ER.**

**Aplicație:**

Pentru prelucrarea prin găurire și frezare în combinație cu sculele acționate cu racord cu bucșă elastică ER.

Concentricitate:  $\leq 3$

Ø exterior D: 41 mm

Lungime activă dimensiune A: 48,4 mm

**Descriere tehnică**

Lungime activă dimensiune A	48,4 mm
-----------------------------	---------

Răcire interioară	da
Concentricitate	$\leq 3$
Ø exterior D	41 mm
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă