

**DYMO****Mașină de etichetat, Tip: 4200****Date comandă**

Numărul de comandă	085500 4200
GTIN	3501170955970
Clasa articolului	08U

**Descriere****Execuție:**

Aparate **robuste, mobile** pentru producerea rapidă a etichetelor din plastic cu lipire automată. Imprimare termică de durată. Alimentare cu energie prin intermediul **acumulatorilor reîncărcabile Li-Ion**, încărcător la rețea. Prelucrare simplă a textelor cu ajutorul tastelor cu acces rapid. **Imprimantă industrială robustă pentru etichete**, pentru etichetarea simplă a cablurilor, a panourilor de comandă, rafturilor etc. **Taste de introducere rapidă** pentru simboluri din electrotehnică, utilizate frecvent.

**Aplicație:**

Etichetele se lipesc pe aproape toate suprafețele netede și degresate.

**Livrare:**

Inclusiv bandă negru pe alb și instrucțiuni de utilizare. **Fără acumulator și alimentator.**

**Notă:**

- Se pot seta diferite versiuni de limbi.
- Se livrează din depozit cu tastatură germană, tastatură franceză se poate livra în scurt timp.

**Descriere tehnică**

Adaptor pentru rețea	Accesoriu
----------------------	-----------

Layout tastatură	QWERTZ
Bandă pentru imprimantă recomandată	RHINO
Lățime	127 mm
Lungime	181 mm
Culoarea scrisului	negru
Număr mărimi de scriere	7
Înălțimea maximă a scrisului	13 mm
Număr lățimi de scriere	2
Model tăietor de bandă	manual
Tip	Rhino 4200
Lățimi posibile ale benzii de scris	6; 9; 12; 19 mm
Număr de fonturi	5
Număr de caractere vizibile pe ecran	11
Număr de rânduri de text	1 – 4
Număr de caractere / simboluri disponibile	50
Particularitate	Registru de etichete
Greutate cu acumulator	770 g
Tip acumulator	Litiu-Ion
Număr de acumulatori incluse	1
Înălțime	62 mm
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Denumirea producătorului	Rhino 4200
Tip produs	Mașină de etichetat

## Accesorii

Banda pentru imprimantă 12 mm×3,5 m nylon Tip W	085515 W
Banda pentru imprimantă 12 mm×5,5 m vinil Tip W	085517 W
Adaptor de rețea pentru Cod 085500	085570

