

Garant**Dulap cu rafturi fără ușă, Înălțime: 2000mm****Date comandă**

Numărul de comandă	945009 2000
GTIN	4062406331993
Clasa articolului	9GI

Descriere**Execuție:**

Dulap cu rafturi în 30×11G. Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile de depozitare pentru dulapurile cu rafturi GridLine sunt prezentate la Cod 944061, 944065.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

Lățime în G	30
Greutate	45 kg
Lățime	750 mm
Latura frontală a dulapului	deschis
Înălțime	2000 mm

Sistem electronic de închidere – convertibil	nu
Adâncime în G	11
Înălțimea utilă	1845 mm
Adâncime	275 mm
Capacitate portantă interioară a corpului dulapului	1000 kg
Egalizarea înălțimii la intervale	25 mm
Selectarea culorii	RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003
Tip produs	Dulap cu rafturi