

Garant**Dulap cu rafturi fără ușă, Înălțime: 1000mm****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 945009 1000 |
| GTIN | 4062406331986 |
| Clasa articolului | 9GI |

Descriere**Execuție:**

Dulap cu rafturi în 30×11G. Montarea rafturilor este posibilă la intervale de 25 mm.

Culoare:

Corp gri deschis RAL 7035.

Notă:

Rafturile de depozitare pentru dulapurile cu rafturi GridLine sunt prezentate la Cod 944061, 944065.

Conform certificării TÜV GS, toate dulapurile trebuie să fie asigurate împotriva răsturnării.

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|---------|
| Lățime în G | 30 |
| Lățime | 750 mm |
| Adâncime în G | 11 |
| Înălțime | 1000 mm |
| Latura frontală a dulapului | deschis |

| | |
|---|---|
| Greutate | 39 kg |
| Adâncime | 275 mm |
| Înălțimea utilă | 845 mm |
| Sistem electronic de închidere – convertibil | nu |
| Capacitate portantă interioară a corpului dulapului | 1000 kg |
| Egalizarea înălțimii la intervale | 25 mm |
| Selectarea culorii | RAL 9002, 7035, 7005, 7016, 6011, 5018, 5012, 5011, 5005, 3003 |
| Tip produs | Dulap cu rafturi |