



Set VDE „speedE® II” Set 1, Tip: 1



Date comandă

Numărul de comandă	667268 1
GTIN	4010995443184
Clasa articolului	60N

Descriere

Execuție:

Lucrări rapide datorită înșurubării electronice în 2 trepte de putere: 0,4 Nm și 1,0 Nm. Astfel, se deschid noi orizonturi în aplicații. Pentru ambele trepte de putere este integrată o funcție de protecție a materialului, care decuplează funcția de înșurubare după atingerea momentului de strângere de 0,4 Nm resp. 1,0 Nm. Strângerea suplimentară de mână este posibilă datorită clichetului electronic. Forța mâinii utilizatorului determină cuplul de strângere maxim. Inelul LED integrat luminează optim șurubul în timpul înșurubării. Suporturi și tije **complet izolate până la 1000 V** conform **DIN EN 6000 / VDE 0682-201**.

Livrare:

Șurubelniță electrică cu mâner speedE® II
1× slimBit SL 0,6×3,5; tijă lungă: 75 mm.
1× PowerBit SL/PZ2; tijă lungă: 75 mm.
Încărcător USB (fără adaptor pentru rețea).
2 acumulatori Li-Ion reîncărcabile.
În cutie de plastic stabilă L-BOXX® Mini

Descriere tehnică

Standard	DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Păstrare în	Cutie din plastic

Tip acumulator	Litiu-Ion
Moment de strângere maxim	1 Nm
Profil de antrenare	Șurubelniță lată
Profil de antrenare	Șurubelniță cu profil combinat Pozidriv / lat
Număr de piese	7
Număr de acumulatoare incluse	2
Acumulator înlocuibil	da
Tensiunea acumulatorului	4,2 V
Capacitate acumulator	1,5 Ah
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Șurubelnițe