



## Șurubelniță cu percuție cu acumulator, Tip: 71150864



### Date comandă

Numărul de comandă	074000 71150864
GTIN	4014586891651
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Șurubelniță cu percuție cu acumulator, **cu motor fără perii și reglare a momentului în 6 trepte**. Transmisie robustă, cu impact metalic și manevrare ergonomică, datorită învelișului moale.

- **Suport pătrat 3/4 inch.**
- **Moment de rotație max. 1.050 Nm.**
- **cu interfață MultiVolt.**

#### Livrare:

**Versiunea fără acumulator și fără încărcător**, inclusiv cutie L-BOXX. **Fără acumulator și fără încărcător**, cu valiză de transport.

#### Notă:

Baterii, încărcătoare și seturi de pornire compatibile se găsesc la Codurile 073851 – 073866.

### Descriere tehnică

Profil de antrenare portsculă	Pătrat exterior
Număr de acumulatori incluse	0

Momentul maxim	1050 Nm
Tip acumulator	Litiu-Ion
Ø maxim al șuruburilor (8.8 – 12.9)	M27
Ambalaj	Geantă de transport
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Tip fin E 12 V
Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune	Fein Tip E 18 V
Număr de percuții	0 - 2200 min <sup>-1</sup>
Tensiunea acumulatorului	12 V
Tensiunea acumulatorului	18 V
Utilizare tipică	Heavy Duty
Denumirea producătorului	ASCD 18-1000
Dimensiunile portsculei	3/4 inch
Vibrație maximă conform EN	12,9 m/s <sup>2</sup>
Greutate	3 kg
Alimentare cu energie	Acumulator litiu-ion
Tip produs	Șurubelniță cu percuție

## Accesorii

Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073835 FE12
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073835 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE18 V	073837 FE18
Acumulator Li-Ion Tip de acumulator, tensiunea acumulatorului FE12 V	073837 FE12