



## Freză pentru muchii cu operare manuală, Tip: KFH17-8R



### Date comandă

Numărul de comandă	078125 KFH17-8R
GTIN	4014586892696
Clasa articolului	03F

### Descriere

#### Execuție:

Pentru execuția de teșituri și de raze pe materiale netede, la table și recipiente, pentru execuția de muchii interioare și exterioare, de contururi precum și pentru rotunjirea alezajelor.

Freză pentru muchii, cu acumulator, cu utilizare universală, cu tehnologie Booster, pentru pregătirea optimă a cordonului de sudură și pentru pregătirea straturilor următoare. Lucrări nesolicitante cu FEIN **ErgoGrip**. Mașină de frezat muchii până la 8 mm.

#### Livrare:

1 mașină (fără cap de frezare, fără rolă de ghidare, fără plăcuțe amovibile), 3 șuruburi de strângere, 1 pastă cu particule de cupru, 1 cheie pentru locaș hexagonal 5 mm, 1 șurubelniță Torx TX 15, 1 geantă de scule din material plastic.

#### Notă:

Puteți găsi accesoriile necesare în eShop-ul nostru începând de la Cod 078136 – 078138.

### Descriere tehnică

Rază	3 mm
Greutate	4,6 kg
Lungimea cablului	4 m
Putere absorbită	1700 W
Ø discurilor	118 mm

Denumirea producătorului	KFH 17-8 R
Unghiul teșiturii	30 grad
Unghiul teșiturii	45 grad
Turație de mers în gol	2300 - 7500 min <sup>-1</sup>
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Ambalaj	Geantă de transport
Tip produs	Mașini de debavurat și de șanfrenat

## Accesorii

Freză pentru muchii Tip 6430100101	078137 6430100101
Set de șuruburi de fixare pentru mașina de frezat muchii Tip 3135007500	078139 3135007500
Set de plăcuțe amovibile Tip 6430200601	078138 6430200601
Rolă de ghidare Tip 6430300401	078136 6430300401
Rolă de ghidare Tip 6430300201	078136 6430300201
Set de plăcuțe amovibile Tip 6430200401	078138 6430200401