



## Lanternă cu LED și acumulator Versiunea 0 fără acumulator, 18 V, Tip: M18TAL



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 073211 M18TAL |
| GTIN               | 4058546220792 |
| Clasa articolului  | 07A           |

### Descriere

#### Execuție:

Lanternă robustă cu acumuloare Li-Ion și putere mare de iluminare. Lampa de șantier asigură un iluminat complet, de 360 de grade, fiind o soluție ideală deopotrivă pentru iluminatul suprafețelor și pentru lucrările efectuate deasupra capului.

#### Adaptat pentru:

Acumulatori Milwaukee 18 V (Cod 073816 MB18 și 073827 MB18).

#### Livrare:

**Lanternă fără acumulator și fără încărcător.**

### Descriere tehnică

|                          |                      |
|--------------------------|----------------------|
| Alimentare cu energie    | Acumulator litiu-ion |
| Denumirea producătorului | M18TAL-0             |
| Tip acumulator           | Litiu-Ion            |
| Flux luminos             | 2200 lm              |

|  |                      |
|--|----------------------|
| Număr de acumuloare incluse                                  | 15                   |
| Flux luminos treapta 2                                       | 1100 lm              |
| Zonă ATEX  | nu există            |
| Tensiunea acumulatorului                                     | 18 V                 |
| Caracteristici nume produs                                   | 18 V                 |
| Acumulator recomandat – furnizor / tip acumulator / tensiune | Milwaukee Tip B 18 V |
| Tip produs   | Lampă de lucru       |

## Accesorii

|   |                  |
|---|------------------|
| Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG8  | 073831 M18HNRG8  |
| Sistem Li-Ion M18B2 Tip acumulator MB18                 | 073827 MB18      |
| Set de pornire cu acumulator Tip M18NRG5                | 073839 M18NRG5   |
| Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG12 | 073833 M18HNRG12 |
| Set de pornire cu acumulator High Output™ Tip M18HNRG55 | 073830 M18HNRG55 |