

Garant**Menghină cu fixare centrată, unitate de bază Xtronic, Tip: 80SS5****Date comandă**

Numărul de comandă	363000 80SS5
GTIN	4062406338817
Clasa articolului	310

Descriere**Execuție:**

- **Accesibilitate foarte bună și perfect simetric.**
- **Complet călit și rectificat pe partea inferioară.**
- **Menghină pentru piese brute și piese finite cu suprasolicitare minimă a bacurilor / componentelor.**
- **Sistem genial de schimbare rapidă a bacurilor, fără scule.**
- **Forță de strângere până la 25 kN, la un moment de rotație de 90 Nm.**
- **Utilizare rapidă și intuitivă.**
- **Precizie de re poziționare <0,01 mm.**
- **Scalare pentru poziționarea prealabilă a modulelor de strângere.**
- **Piulița șurubului cu sau fără funcție de pendul.**
- **Margine de strângere pentru bride de fixare.**
- **Setare centru cu cheie cu pini.**

Aplicație:

Perfect pentru prelucrarea în 5 axe. Prindere centrată.

Adaptat pentru:

Bacuri detașabile Cod 363010 – 363045.

Livrare:

5x Xtronic 363000.

Descriere tehnică

Gamă de prindere S1	0 - 76 mm
---------------------	-----------

Înălțime H	40 mm
B	80 mm
Cod de culoare pentru accesoriul potrivit	Xtric 80
Momentul maxim	85 Nm
Forță de strângere până la maxim	25 kN
Greutate	3,2 kg
Gamă de prindere S2	74 - 144 mm
Dimensiuni deschidere chei	5 mm
Dimensiuni deschidere chei	10 mm
L	170 mm
Canal longitudinal	20 mm
Serie	Xtric
Dimensiune fixă partea inferioară	52 mm
Tip produs	Menghină de mașină

Accesorii

Menghină cu fixare centrată, unitate de bazăXtric Tip 80S	363000 80S
Lagăr arbore complet Tip 80/170	363008 80/170
Bac detașabil standard Pentru tip 80	363010 80
Bac detașabil standard cu strat de acoperire Pentru tip 80	363014 80
Sistem de bacuri moi LANG Pentru tip 80	363018 80
Sistem de bacuri moi LANG cu strat de acoperire Pentru tip 80	363022 80
Bac detașabil standard cu lățime redusă Pentru tip 40C	363026 40C
Sistem de bacuri moi LANG cu lățime redusă Pentru tip 40C	363030 40C
Bac moale detașabil Tip 120A	363034 120A
Bac moale detașabil Tip 120S	363034 120S
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 10 mm	363075 10

Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 15 mm	363075 15
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 20 mm	363075 20
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 20C mm	363075 20C
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 22 mm	363075 22
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 22C mm	363075 22C
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 5 mm	363075 5
Pereche de cale plan-paralelemagnetice Înălțime 7 mm	363075 7
Placă adaptoare la menghină cu fixare centrică Tip ZS / pentru placa de strângere de Ø 120 mm	363080 120
Piuliță șurub rigidă dreapta Tip 80	363097 80
Piuliță șurub pendulând stânga Tip 80	363098 80
Piulița șurubului pendulând dreapta Tip 80	363099 80
Set de bare de îndreptare și de tensionare Xtric Tip 80	363102 80
Cheie dinamometrică cu clichet reversibil Momentul maxim de torsiune 120 Nm	656050 120