



## Pânză bandă pentru metale 27×2750, Dinți per inch: 6/10



### Date comandă

Numărul de comandă	173600 6/10
GTIN	4045197253941
Clasa articolului	16F

### Descriere

#### Execuție:

**RÖNTGEN – bi-alfa-cobalt: Pânză bandă bimetala ultraperformantă**, bandă suport din **oțel pentru arcuri cu un conținut ridicat de crom** și vârful de dinți HSS (67 – 69 HRC) din aliaj de colbalt (M42). **Duritate extremă a vârfulor de dinți, bandă suport flexibilă.**

#### Aplicație:

**Dantură variabilă 0°** – Vibrații foarte reduse, pentru secțiuni transversale mari (pentru țevi și profile, materiale solide de până la maxim 70 mm).

**Dantură variabilă 10°** – **Utilizare universală** pentru secțiuni transversale mari (pentru materiale solide de la 50 mm).

**Dantură normală 0°** – Pentru secțiuni transversale mici până la medii, până la lungimea de pătrundere de 70 mm.

**Dantură normală 10°** – Pentru secțiuni mai mari, începând cu lungimea de pătrundere de 50 mm.

#### Notă:

**Introducerea unei benzi noi:** Consultați manualul de aşchiere GARANT Cod 110010 și pagina informativă.

### Descriere tehnică

Grosime	0,9 mm
Lățime	27 mm
Lungime	2750 mm
Unghi de așchiere	0 grad
Dantură	combi
Materialul sculei	HSS Co 8
Tip produs	Pânză bandă pentru metale