

## Masă de birou reglabilă electric pe înălțime alb, Lățime: 1600mm



### Date comandă

|                    |               |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 974030 1600   |
| GTIN               | 4044917437135 |
| Clasa articolului  | 91Q           |

### Descriere

#### Execuție:

Masă de birou cu reglare electrică pe verticală prin intermediul elementului de comandă. Construcție de bază cu formă de cadru-picior în T, pe picioare reglabile. Reglare electrică pe înălțime **740 – 1230 mm**. Motor cu pornire și cu oprire lente. Blat de masă acoperit cu rășină melaminică cu muchii ABS rezistente la lovituri. Viteza de reglare pe verticală 25 mm/sec (fără sarcină).

**Culoare:** Cadru și blat: albe.

#### Notă:

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

### Descriere tehnică

|                                 |                               |
|---------------------------------|-------------------------------|
| Greutate                        | 42 kg                         |
| Domeniul de reglare pe înălțime | 740 - 1230 mm                 |
| Adâncime                        | 800 mm                        |
| Forță portantă maximă           | 70 kg                         |
| Blat de lucru grosime           | 19 mm                         |
| Lățime                          | 1600 mm                       |
| Execuție                        | reglabil electric pe înălțime |

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Model cu reglare pe înălțime | Electric      |
| Grosimea plăcii              | 19 mm         |
| Tip produs                   | Masă de birou |