

**Masă de birou reglabilă electric pe înălțime alb, Lățime: 1800mm****Date comandă**

Numărul de comandă	974030 1800
GTIN	4044917444560
Clasa articolului	91Q

**Descriere****Execuție:**

Masă de birou cu reglare electrică pe verticală prin intermediul elementului de comandă. Construcție de bază cu formă de cadru-picior în T, pe picioare reglabile. Reglare electrică pe înălțime **740 – 1230 mm**. Motor cu pornire și cu oprire lente. Blat de masă acoperit cu rășină melaminică cu muchii ABS rezistente la lovituri. Viteza de reglare pe verticală 25 mm/sec (fără sarcină).

**Culoare:** Cadru și blat: albe.

**Notă:**

Livrarea are loc în componente separate, în scopul evitării taxelor de transport mari. Livrare fără montaj.

**Descriere tehnică**

Blat de lucru grosime	19 mm
Lățime	1800 mm
Adâncime	800 mm
Domeniul de reglare pe înălțime	740 - 1230 mm
Greutate	44 kg
Forță portantă maximă	70 kg
Execuție	reglabil electric pe înălțime

Model cu reglare pe înălțime	Electric
Grosimea plăcii	19 mm
Tip produs	Masă de birou