

## Lampă de birou cu LED, Tip: 12



### Date comandă

Numărul de comandă	928653 12
GTIN	7612176079730
Clasa articolului	97G

### Descriere

#### Execuție:

Lampă de birou cu LED eficientă energetic, din aluminiu, care asigură iluminarea omogenă a întregii suprafețe, fără umbre și fără orbire. Dimabilă în 5 trepte prin tasta de operare din capul de iluminat, cu funcție de memorie. Cu stativ stabil din aluminiu, Ø picior 180 mm. Temperatura de culoare alb netru 4.000 K.

Lampa conține LED-uri încorporate.

LED-urile nu pot fi schimbate în lampă.

Durată ardere: 20.000 ore.

Înălțime maximă: 570 mm.

Descărcare maximă: 740 mm.

### Descriere tehnică

Culoarea luminii	alb neutru
Înălțimea corpului lămpii	22,5 mm
Număr de LED-uri	24
Putere absorbită	12 W

Lungimea corpului lămpii	425 mm
Corpuri de iluminat	Lampă cu LED
Corpuri de iluminat înlocuibile	nu
Lățimea corpului lămpii	46 mm
Alimentare cu energie	Alimentare la rețea
Cursa brațului de susținere	470 mm
Temperatură de culoare	4000 K
Întreprător pornit/ oprit	da
Tip produs	Lampă de birou / Lampă pentru spațiul de lucru