



Bucșe intermediare crestate cu răcire etanșat, Ø 20 mm, Ø de strângere D1: 6mm



Date comandă

Numărul de comandă	302165 6
GTIN	4060576159850
Clasa articolului	33T

Descriere

Execuție:

Reducție Schunk GZB-S cu etanșare.

Etanșeitate la lichid de răcire de până la 80 bar.

Presetarea flexibilă longitudinală este posibilă datorită piesei intermediare deplasabile.

Etanșat (dop de cauciuc).

Aplicație:

- Pentru găurire, alezare, frezare și ascuțirea sculelor.
- Flexibilitate maximă datorită reducerii diametrului de prindere.
- Momentul mare de rotație garantează volume mai mari de așchiere decât la o așchiere directă.
- Concentricitate $\pm 5 \mu\text{m}$ (precizie a sistemului la $3 \times D$).
- Concentricitate $\pm 2 \mu\text{m}$ (pentru reducere).
- Se utilizează pe toate mandrinele hidraulice disponibile în comerț.

Descriere tehnică

Ø D	20 mm
Ø de prindere D ₁	6 mm
Ø exterior	20 mm
Caracteristici nume produs	Ø 20 mm
Concentricitate sistem	5 μm

Tip produs

Adaptor de reducere