

**Braț rabatabil multiconfort pentru fixare pe masă, Număr de articulații: 1****Date comandă**

Numărul de comandă	928294 1
GTIN	4009729068304
Clasa articolului	91P

**Descriere****Execuție:**

Braț rabatabil tridimensional al monitorului, din aluminiu și plastic, cu arc cu gaz comprimat pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Plajă de rabatare la 180° pe orizontală și la 75° pe verticală, se poate regla inclusiv înclinarea monitorului. Este posibilă plasarea orizontală a monitorului.

Montare simplă a monitorului prin QuickRelease cu operare cu o singură mână. Trecerea cablurilor se face prin capacul de plastic. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor și pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm.

Lățime maximă a monitorului 656 mm resp. 27 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°.

**Aplicație:**

Monitoare cu ecran plat cu standard de fixare VESA 75/100, greutate 2 – 7 kg.

**Culoare:**

Argintiu.

**Descriere tehnică**

Cursa brațului rotitor	333 mm
Plaja de pivotare	360 grad

Capacitate portantă	2 - 7 kg
Unghi de rotire	75 grad
Tip produs	Suport pentru monitor/tastatură