

Braț rabatabil dublu, confort multiplu, pentru fixarea mesei, Număr de articulații: 2



Date comandă

Numărul de comandă	928298 2
GTIN	4009729068502
Clasa articolului	91P

Descriere

Execuție:

Braț rabatabil tridimensional al monitorului, din aluminiu și plastic, cu arc cu gaz comprimat pentru reglarea confortabilă și ergonomică a monitorului. Interval de rabatare orizontal 180° și vertical 75°, monitorul se poate răsturna când e înclinat. Este posibilă plasarea orizontală a monitorului.

Montare simplă a monitorului prin QuickRelease, cu operare cu o singură mână. Trecere de cablu prin capacul de plastic. Fixare flexibilă (cleme, fixare pe găuri pentru trecerea cablurilor și pe găuri filetate) pentru o grosime a blatului mesei de 10 – 50 mm.

Lățime maximă a monitorului 656 mm resp. 27 inch. Plajă de rotire la 360° cu opritor reglabil la 180°.

Aplicație:

Monitoare cu ecran plat cu standard de fixare VESA 75/100, greutate 2 – 7 kg.

Culoare:

Argintiu.

Descriere tehnică

Cursa brațului rotitor	333 mm
Unghi de rotire	75 grad

Plaja de pivotare	360 grad
Număr de articulații	2
Capacitate portantă	2 - 7 kg
Tip produs	Suport pentru monitor/tastatură