

Garant**Adaptor de înlocuire rapidă, cap de frezat cu fixare pe filet cu piuliță exterioară ER 25, Filet M: M8****Date comandă**

| | |
|--------------------|---------------|
| Numărul de comandă | 319776 M8 |
| GTIN | 4062406343613 |
| Clasa articolului | 31V |

Descriere**Execuție:**

- **Model din două componente compus din corp de bază și piuliță de strângere de precizie.**
- **Din oțel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafețele funcționale călite și perfecționate.**

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de ușor de utilizat, pentru scule acționate. Pregătiți adaptorul de înlocuire rapidă cu scula și înlocuiți-l folosind scula acționată. Piulița de strângere este sprijinită pe rulmenți cu bile.

Utilizare flexibilă multiplă:

- **Înlocuire simplă și rapidă a adaptorului când se folosește scula acționată.**
- **Recomandat pentru toate sculele acționate provenind de la diferiți producători cu racord cu bucsă elastică ER.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea prin găurire și frezare în combinație cu sculele acționate cu racord cu bucsă elastică ER.

Concentricitate: ≤ 3

Ø exterior D: 41,7 mm

Lungime activă dimensiune A: 27,5 mm

Descriere tehnică

| | |
|-----------------------------|-----------------------------|
| Lungime activă dimensiune A | 27,5 mm |
| Răcire interioară | da |
| Concentricitate | ≤ 3 |
| Ø exterior D | 41,7 mm |
| Tip produs | Adaptor cu schimbare rapidă |