

Garant**Adaptor de înlocuire rapidă, cap de frezat cu fixare pe filet pentru piuliță interioară ER25, Filet M: M10****Date comandă**

Numărul de comandă	319779 M10
GTIN	4062406343699
Clasa articolului	31V

Descriere**Execuție:**

- Model din două componente compus din corp de bază și piuliță de strângere de precizie.
- Din oțel pentru scule de înaltă calitate, toate suprafețele funcționale călite și perfecționate.

Avantaj:

Sistem de înlocuire rapidă extrem de ușor de utilizat, pentru scule acționate. Pregătiți adaptorul de înlocuire rapidă cu scula și înlocuiți-l folosind scula acționată. Piulița de strângere este sprijinită pe rulmenți cu bile.

Utilizare flexibilă multiplă:

- **Înlocuire simplă și rapidă a adaptorului când se folosește scula acționată.**
- **Recomandat pentru toate sculele acționate provenind de la diferiți producători cu racord cu bușă elastică ER.**

Aplicație:

Pentru prelucrarea prin găurire și frezare în combinație cu sculele acționate cu racord cu bușă elastică ER.

Concentricitate: ≤ 3

Ø exterior D: 41 mm

Lungime activă dimensiune A: 14,9 mm

Descriere tehnică

Lungime activă dimensiune A	14,9 mm
Răcire interioară	da
Concentricitate	≤ 3
Ø exterior D	41 mm
Tip produs	Adaptor cu schimbare rapidă