

Garant**Șină de bază pentru dispozitivul de montare a sculelor, Tip: 400****Date comandă**

Numărul de comandă	358565 400
GTIN	4062406343552
Clasa articolului	31P

Descriere**Execuție:**

Sistem modular compus din șine de bază, module flexibile de scule pentru fixarea pe șinele de bază și un sistem de reglare pe înălțime resp. de măsurare a înălțimii.

Toate componentele din aluminiu eloxat de înaltă calitate.

Avantaj:

- **Spațiu de lucru curat, ordonat – Toate dispozitivele de montaj într-un singur loc.**
- **Modular – Șină de bază extensibilă oricând prin anexare directă.**
- **Flexibil – Două module diferite de scule (rigide sau rabatabile).**
- **Manevrare rapidă și simplă – Manetă de blocare pe modulele de scule, deplasarea dispozitivului de reglare pe șina de bază.**
- **Șablon de găurire GARANT Easyfix pe peretele posterior al șinei de bază – Montarea accesoriilor de păstrare direct pe dispozitivul de montaj.**
- **Fixare 100 % stabilă și sigură a portsculei – Nu se clatină, protejează conul de prindere.**

Aplicație:

- **Montarea/ demontarea tuturor accesoriilor unei portscule.**
- **Preluarea/ copierea lungimilor existente ale sculelor.**
- **Măsurarea lungimii sculelor.**
- **Păstrarea pieselor mici prin GARANT Easyfix.**

Livrare:

1x element de montare pe perete Easyfix Cod 955825 2, cornier de montaj cu capac pentru fixarea șinei de bază, de ex. pe un banc de lucru.

Accesorii opționale:

Modul de scule Cod 358575 și 358580, element de reglare a înălțimii Cod 358585.

Lungime: 400 mm

Lățime: 40 mm
Înălțime: 160 mm

Descriere tehnică

Lățime	40 mm
Lungime	400 mm
Înălțime	160 mm
Material	Aluminiu
Tip produs	Șină de ghidare