

**Polizor unghiular GWX, Tip: GWX13-125S****Date comandă**

Numărul de comandă	P07350 GWX13-125S
GTIN	3165140962292
Clasa articolului	03C

**Descriere****Execuție:**

- **Înlocuire simplă a accesoriilor pentru polizorul unghiular, fără componente care se pot pierde și fără scule suplimentare.**
- **Gamă largă de polizoare unghiulare și accesorii cu compatibilitate retroactivă completă.**
- **Accesoriile specifice unei direcții de rotație nu mai pot fi montate greșit datorită sistemului inovator X-LOCK.**

**Livrare:**

Mâner suplimentar, husă de protecție, cutie de carton.

**Descriere tehnică**

Ø maxim al discurilor	125 mm
Putere absorbită	1300 W
Greutate	2,4 kg
Particularitate	Speed Selection
Particularitate	Vibration-Control
Interval de turație	2800 - 11500 min <sup>-1</sup>
Ambalaj	carton
Denumirea producătorului	GWX 13-125S

Alimentare cu energie

Alimentare la rețea

Tip produs

Polizoare unghiulare